

HOLEX®

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm, \varnothing główki \times długość główki: 45X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 45X30
GTIN	4045197240217
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 12700 min⁻¹

Opis techniczny

długość główki	30 mm
minimalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	12700 min ⁻¹
\varnothing główki	45 mm
opis kształtu	walcowy
\varnothing chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

