

**HOLEX®****Chwyty trzpieniowe z gwintem mocującym, MK / uchwyt ze stożkiem: 3/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Klasa artykułu	32X

**Opis****Wykonanie:**

**Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane.** Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem MK i wewnętrznym gwintem mocującym.

**Zastosowanie:**

Do mocowania chw. wiertar. we frezarkach ze stożkiem Morse'a.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 16

Ø D stożka: 15,733 mm

wewnętrzny gwint dociągający: M 12

**Opis techniczny**

stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 16
Ø D stożka	15,733 mm
wewnętrzny gwint dociągający	M 12
Wielkość stożka Morse'a	3