

Garant**Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114580 3,1
GTIN	4045197855138
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostreniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 31,4 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 36 mm

długość całkowita L: 65 mm

Ø chwytu D_s: 3,1 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	65 mm
Długość rowków wiórowych L _c	36 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
norma	DIN 338
Liczba ostrzy Z	2

Ø chwytu D _s	3,1 mm
Ø nom. D _c	3,1 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	31,4 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114580, w kasecie Typ 1-6

115450 1-6