

**Garant****Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 4,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114580 4,3
GTIN	4045197855251
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostreniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 40,6 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 47 mm

długość całkowita L: 80 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 4,3 mm

posuw f w stali INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,03 mm/obr,

**Opis techniczny**

norma	DIN 338
posuw f w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/obr,
$\varnothing$ nom. $D_c$	4,3 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	40,6 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	47 mm
Liczba ostrzy Z	2

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
długość całkowita L	80 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4,3 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

## Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114580, w kasecie Typ 1-6

115450 1-6