

Kroepelin
Längenmesstechnik**Macki do pomiarów wewnętrznych z długimi ramionami, zakres pomiarowy:
15-65 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Klasa artykułu	46Q

Opis**Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: C7

odczyt: 0,05 mm

granica błędu: 0,05 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1,5 mm

minimalna szerokość rowka: 2,5 mm

maksymalna głębokość rowka: 4,5 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 188 mm

Opis techniczny

minimalna szerokość rowka	2,5 mm
zakres pomiarowy	15 - 65 mm
odczyt	0,05 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	188 mm
maksymalna głębokość rowka	4,5 mm
Ø kulki czujnika z HM	1,5 mm

granica błędu	0,05 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm
Kalibracja	C7
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	analogowy

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320