

Garant**Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 5,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114610 5,9
GTIN	4045197856432
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Końcówka o kształcie S.

Wiertło kręte HPC o wysokiej wydajności do wysokostopowych i bardzo wytrzymałych materiałów. Wyjątkowo stabilne dzięki **wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi rowków mocujących**. Zaostrzenie z korektą kąta mocowania. Precyzyjny ruch obrotowy zapewniający dokładne otwory.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 48,2 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 57 mm

długość całkowita L: 93 mm

\varnothing chwytu D_s : 5,9 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
Długość rowków wiórowych L_c	57 mm
\varnothing chwytu D_s	5,9 mm
norma	DIN 338

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	48,2 mm
Ø nom. D _c	5,9 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
długość całkowita L	93 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E PM
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte