

HOLEX®

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm, \varnothing główki \times długość główki: 15X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 36000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	36000 min ⁻¹
minimalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
długość główki	30 mm
\varnothing główki	15 mm
opis kształtu	walcowy
\varnothing chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

