

HOLEX®

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm, \varnothing główki \times długość główki: 22X20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

minimalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 26000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
długość główki	20 mm
minimalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
\varnothing główki	22 mm
opis kształtu	walcowy
\varnothing chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

