




## Dociski boczne Mini-Bulle, para, szerokość rowka a: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375100 12
GTIN	4020772073091
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo niska konstrukcja (por. tabela: wysokość ponad górną krawędź stołu). Dzięki zeszlifowaniu szczęki zaciskowej można osiągnąć niższą wysokość mocowania i wyrównanie tolerancji głębokości rowka teowego. Dzięki działaniu klina szczęki zaciskowa mocno dociska obrabiany detal do stołu maszyny.

#### Zastosowanie:

**Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów** bezpośrednio na stole obrabiarki.

#### Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

#### w dostawie::

Klucz trzpieniowy sześciokątny ISO 2936 C.

#### wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

długość L: 52 mm

szerokość B: 18 mm

skok mocowania: 1,8 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu  $h_1$ : 2,5 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu  $h_2$ : 13,5 mm

możliwość zeszlifowania x: 5 mm

### Opis techniczny

wysokość nad górną krawędzią stołu $h_2$	13,5 mm
możliwość zeszlifowania x	5 mm
skok mocowania	1,8 mm
wysokość $H_1$	11 mm
szerokość rowka a	12 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu $h_1$	2,5 mm
długość L	52 mm
szerokość B	18 mm
typ	6492