




Dociski boczne Mini-Bulle, para, szerokość rowka a: 14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375100 14
GTIN	4020772073107
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Bardzo niska konstrukcja (por. tabela: wysokość ponad górną krawędź stołu). Dzięki zeszlifowaniu szczęki zaciskowej można osiągnąć niższą wysokość mocowania i wyrównanie tolerancji głębokości rowka teowego. Dzięki działaniu klina szczęki zaciskowa mocno dociska obrabiany detal do stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów bezpośrednio na stole obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy sześciokątny ISO 2936 C.

wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

długość L: 55 mm

szerokość B: 22 mm

skok mocowania: 1,8 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu h_1 : 1,5 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu h_2 : 13,5 mm

możliwość zeszlifowania x: 5 mm

Opis techniczny

możliwość zeszlifowania x	5 mm
skok mocowania	1,8 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h_1	1,5 mm
wysokość H_1	11 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h_2	13,5 mm
szerokość rowka a	14 mm
długość L	55 mm
szerokość B	22 mm
typ	6492