

**Garant****CC.T 120408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260160 HB7120-1 |
| GTIN             | 4045197817242   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

**Opis**

CC.T 120408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

|  |                   |
|--|-------------------|
| promień naroża                               | 0,8 mm            |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 80 - 260 m/min    |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .           | 0,55 mm           |
| posuw $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Warunki skrawania                            | ciągłe            |
| Zastosowanie główne                          | M                 |
| Gatunek                                      | HB7120-1          |

|   |  |
|---|--|
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,2 - 4 mm                             |
| Łamacz wiórów                                       | VM                                     |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 4,25 mm                                |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | HM                                     |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CCMT 120408                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                                      |
| tolerancja  | M                                      |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |