

**Garant****Frezy trzpieniowe VHM MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202396 16
GTIN	4045197858238
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:****Specjalna geometria rowków wiórowych i wzmocniony rdzeń.****Do frezowania zgrubnego w zakresie MTC w pełnym materiale do  $1,5 \times D$ .****Zzaszlifowaniem mimośrodowym.**Długości zbliżone do **DIN 6527**.

Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do &lt;B&gt;MTC (Multi Task Cutting),&lt;/B&gt; przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich &lt;B&gt;(MTM)&lt;/B&gt; nowej generacji.

Tolerancja Ø nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HB

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy  $L_c$ : 32 mmwysięg  $L_1$  z szyjką: 42 mmØ szyjki  $D_1$ : 15,5 mm

długość całkowita L: 92 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 16 mm**Opis techniczny**

długość ostrzy $L_c$	32 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HB

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	f8
wysięg $L_1$ z szyjką	42 mm
Szerokość sfazowania naroży przy $45^\circ$	0,2 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,096 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	16 mm
długość całkowita $L$	92 mm
Liczba zębów $Z$	3
$\varnothing$ szyjki $D_1$	15,5 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
współczynnik korekcyjny $f_z$	2
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	16 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie

Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla zabezpieczenia $\varnothing$ chwytu narzędzia 16 mm	SZ2025 16
---	-----------