

**Podpórki klinowe typu „Herkules”, najwyższa wysokość podpory: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374900 125
GTIN	4020772072780
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszanej cieplnie. **Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości**, z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowej lub klucza trzpieniowego, 6-kątnego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

Zastosowanie:

**Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań
do ciężkich odlewów i odkuwek** na dużych obrabiarkach.

w dostawie::

Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000.

wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o $\varnothing$ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.

Opis techniczny

nośność	100 kN
długość podstawy	125 mm

Karta danych

najniższa wysokość podpory	100 mm
szerokość podstawy	115 mm
najwyższa wysokość podpory	125 mm
zmiana wysokości na jeden obrót śruby	1,16 mm
typ	6460
Rodzaj produktu	Klin