




Dociski boczne Mini-Bulle, para, szerokość rowka a: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375100 22
GTIN	4020772073084
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Bardzo niska konstrukcja (por. tabela: wysokość ponad górną krawędź stołu). Dzięki zeszlifowaniu szczęki zaciskowej można osiągnąć niższą wysokość mocowania i wyrównanie tolerancji głębokości rowka teowego. Dzięki działaniu klina szczęki zaciskowa mocno dociska obrabiany detal do stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów bezpośrednio na stole obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy sześciokątny ISO 2936 C.

wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

długość L: 89 mm

szerokość B: 35 mm

skok mocowania: 3 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu h_1 : 4,5 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu h_2 : 21,5 mm

możliwość zeszlifowania x: 9 mm

Opis techniczny

wysokość H_1	20 mm
możliwość zeszlifowania x	9 mm
szerokość rowka a	22 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h_2	21,5 mm
skok mocowania	3 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h_1	4,5 mm
długość L	89 mm
szerokość B	35 mm
typ	6492