

Garant**Okrawacze VHM 120°, bez powłoki, Ø h6 DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208090 8
GTIN	4045197858436
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.
tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 60 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 2,3 mm

wymiar S: 4,4 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,04 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	4
długość ostrzy L_c	2,3 mm
Ø ostrzy D_c	8 mm
wymiar S	4,4 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6

długość całkowita L	63 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	2,3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,3 mm
Frezowanie fazek	60 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	120 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------