

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418000 800
GTIN	4045197203618
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 500 w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

odsadzenie pomiarowe a: 10 mm

odsadzenie pomiarowe b: 13 mm

długość mostka: 250 mm

przekrój szyny pomiarowej: 20×5 mm

Opis techniczny

odsadzenie pomiarowe b	13 mm
odsadzenie pomiarowe a	10 mm
podziałka	1/20 mm
zakres pomiarowy	0 - 800 mm

długość noniusza	39 mm
długość mostka	250 mm
przekrój szyny pomiarowej	20x5 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A1

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000