

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418300 150
GTIN	4045197203632
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiarowa i noniusz chromowane matowo. Noniusz nastawny.Wygrawerowane skale.**Powierzchnie pomiarowe i przyłożenia dokładnie docierane.**Po dokręceniu dodatkowych mostków (nr 418744) można uzyskać większą rozpiętość.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744 (180 320 mm).

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 11×4 mm

Opis techniczny

długość noniusza	39 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
podziałka	1/20 mm
długość mostka	100 mm
przekrój szyny pomiarowej	11×4 mm

Opakowanie	etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A1

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 320 mm	418744 320
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 260 mm	418744 260
Dodatkowe mostki, pojedyncze długość mostka 180 mm	418744 180