

HOLEX®**Głębościomierze z podwójnym hakiem, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418520 200
GTIN	4045197203731
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane.

Zastosowanie:

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane. Uniwersalne – do głębokości, odstępów, wpustów i podcięć, zwłaszcza w otworach. Należy uwzględnić wymiar „a”

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A2

Opakowanie: Etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

wymiar haka a: 23 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 10×3 mm

Opis techniczny

długość mostka	100 mm
podziałka	1/20 mm
długość noniusza	39 mm
przekrój szyny pomiarowej	10×3 mm

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
wymiar haka a	23 mm
Opakowanie	Etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A2

Usługi

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 200 mm	011200 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 200 mm	011250 200