

**HOLEX®****Głębokościomierze z podwójnym hakiem, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418520 300
GTIN	4045197203748
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane.

**Zastosowanie:**

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane. Uniwersalne – do głębokości, odstępów, wpustów i podcięć, zwłaszcza w otworach. Należy uwzględnić wymiar „a”

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A2

Opakowanie: Etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

wymiar haka a: 23 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 10×3 mm

**Opis techniczny**

długość noniusza	39 mm
podziałka	1/20 mm
przekrój szyny pomiarowej	10×3 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm

wymiar haka a	23 mm
długość mostka	100 mm
Opakowanie	Etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A2

## Usługi

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 300 mm	011200 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 300 mm	011250 300