

Garant
Okrawacze VHM 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208135 2
GTIN	4045197859037
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 1,9 mm

wymiar S: 1,9 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,01 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	3
długość całkowita L	50 mm
wymiar S	1,9 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Ø chwytu D_s	3 mm
Ø ostrzy D_c	2 mm

długość ostrzy L_c	1,9 mm
posuw f_z w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	1,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,9 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe