

**Garant**
**Okrawacze VHM 30°, bez powłoki, Ø h6 DC: 3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208150 3
GTIN	4045197859204
Klasa artykułu	11X

**Opis**
**Wykonanie:**

Tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

**Zastosowanie:**

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 15 stopni

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy  $L_c$ : 5,6 mm

wymiar S: 5,6 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 3 mm

posuw  $f_z$  w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,01 mm

**Opis techniczny**

Liczba zębów Z	3
Ø chwytu $D_s$	3 mm
długość całkowita L	50 mm
Ø ostrzy $D_c$	3 mm
długość ostrzy $L_c$	5,6 mm
wymiar S	5,6 mm

chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw $f_z$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt sfazowania naroży	75 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	5,6 mm
Frezowanie fazek	15 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	30 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe