

Garant
Okrawacze VHM 30°, TiAlN, Ø h6 DC: 2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208152 2
GTIN	4045197859273
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

 Tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

Zastosowanie:

 Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 3

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 15 stopni

Liczba zębów Z: 3

 długość ostrzy L_c : 3,7 mm

wymiar S: 3,7 mm

długość całkowita L: 50 mm

 Ø chwytu D_s : 3 mm

 posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,01 mm

Opis techniczny

wymiar S	3,7 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,01 mm
długość ostrzy L_c	3,7 mm
długość całkowita L	50 mm
Ø chwytu D_s	3 mm

Liczba zębów Z	3
Ø ostrzy D _c	2 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
Kąt sfazowania naroży	75 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	3,7 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy obcinaniu	3,7 mm
Frezowanie fazek	15 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	30 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe