

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 250-275 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 250-275
GTIN	4946368215037
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 5 μ m

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 1,405 kg

Opis techniczny

masa	1,405 kg
odczyt	0,01 mm

wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi
Ø bębena pomiarowego	18 mm
skok wrzeciona	1/50 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	250 - 275 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	5 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 300 mm	012050 300
Znakowanie opis laserowy	018940