

Mitutoyo
Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 50-75 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	420500 50-75
GTIN	4946368385648
Klasa artykułu	44A

Opis
Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 2 μ m

\varnothing wrzeciona: 6,35 mm

\varnothing bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

\varnothing bębena pomiarowego	18 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanymi
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Ø wrzeciona	6,35 mm
odczyt	0,01 mm
skok wrzeciona	1/50 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	2 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------