

HOLEX**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 75-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

w dostawie::

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	75 - 100 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm

Ø bębena pomiarowego	18 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
---	-----------