

**Tarcza ścierna garnkowa PREMIUM\*\*\*, Ø tarczy×grubość ścianki: 110X20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Klasa artykułu	53T

**Opis****Wykonanie:**

Stożkowa ściernica garnkowa, spoiwo z żywicy syntetycznej. Wysokość garnka 55 mm, Ø otworu 22,23 mm, **maks. prędkość obrotowa 8600 1/min.** **Specyfikacja: A3604B84, kształt: 11BT.** Fe-, S i Cl > 0,1%. Bardzo dobra trwałość w przypadku stali i żeliwa, nie nadaje się do stali nierdzewnej.

**Zastosowanie:**

Do obróbki zgrubnej, o niskiej emisji hałasu i wysokiej sprawności; zalecane do szlifowania powierzchni za pomocą szlifierek kątowych elektrycznych i pneumatycznych (wymagana specjalna ochrona).

**Opis techniczny**

szerokość ściernicy (wysokość garnka)	55 mm
Kształt	11BT
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	Ściernica garnkowa stożkowa
maksymalna prędkość obrotowa	8600 min <sup>-1</sup>

Grubość ścianki	20 mm
oznaczenie ziarnistości	A
Ø tarczy	110 mm
specyfikacja	A3604B84
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	żeliwo
maks. prędkość obwodowa	50 m/s
Rodzaj produktu	Ściernice garnkowe,