

Mitutoyo

Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 175-200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 4 μ m

\varnothing wrzeciona: 6,35 mm

\varnothing bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 0,92 kg

Opis techniczny

wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanymi
odczyt	0,01 mm

skok wrzeciona	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
masa	0,92 kg
zakres pomiarowy	175 - 200 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	4 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Znakowanie opis laserowy	018940