

Hartig

**Precyzyjne mikrometry zewnętrzne, z odcinkiem przesuwu wrzeciona 50 mm, zakres pomiarowy: 0-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Klasa artykułu	46P

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny kabłąk z żeliwa sferoidalnego, pokryty lakierem młotkowym, z izolacją dłoni. Sprzęgiełko cierne i mechanizm zaciskowy. Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanyymi. Dokładność lepsza niż wymaga DIN 863.

**Zalety:**

Odcinek przesuwu wrzeciona - 50 mm, bardzo dobrze nadaje się do dużych zakresów pomiarowych. Dokładny odczyt 1/100 mm na dużym bębnie skali.

**w dostawie::**

Bez wzorca nastawczego.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 3 µm

Ø wrzeciona: 8 mm

Ø bębna pomiarowego: 24 mm

**Opis techniczny**

Ø wrzeciona	8 mm
podziałka bębna pomiarowego	1/100 mm
zakres pomiarowy	0 - 50 mm

Ø bębenka pomiarowego	24 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
granica błędu	3 µm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100