

Hartig

**Precyzyjne mikrometry zewnętrzne duże, z przedłużką, zakres pomiarowy:
700-800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420920 700-800
GTIN	4250099610840
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Stabilny kabłąk ze stopów metali lekkich, pokryty lakierem młotkowym, z izolacją dłoni. Sprzęgiełko cierne i mechanizm zaciskowy. Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. Dokładność lepsza niż wymaga DIN 863. Dzięki nakręcanej, docieranej i pokrytej węglnikami spiekanymi przedłużce uzyskuje się podwojenie zakresu pomiarowego. Wewnętrzna tuleja skali ze skalami dla obu zakresów pomiarowych.

Zaleta:

Bardzo duży zakres pomiarowy. Po wymianie przedłużki śruba mikrometryczna jest natychmiast gotowa do pomiarów. Nie jest potrzebny dodatkowy wzorzec nastawczy. Bezpośredni odczyt 1/100 mm na dużym bębieniu skali.

w dostawie::

Mikrometr z 1 przedłużką. Bez wzorca nastawczego.

wskazówka:

Wersja do wymiaru 2000 mm dostępna na zamówienie.

Wykonania specjalne na zamówienie.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

granica błędów: 9 µm

Ø wrzeciona: 10 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 50 mm

Ø bębena pomiarowego: 24 mm
masa: 4,2 kg

Opis techniczny

podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
masa	4,2 kg
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	700 - 800 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	50 mm
Ø wrzeciona	10 mm
Ø bębena pomiarowego	24 mm
Kalibracja	S3
granica błędu	9 µm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 700-800 mm	011210 700-800
Znakowanie opis laserowy	018940