

Hartig

**Precyzyjne mikrometry zewnętrzne duże, z przedłużką, zakres pomiarowy: 900-1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420920 900-1000
GTIN	4250099610864
Klasa artykułu	46P

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny kabłąk ze stopów metali lekkich, pokryty lakierem młotkowym, z izolacją dłoni. Sprzęgiełko cierne i mechanizm zaciskowy. Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. Dokładność lepsza niż wymaga DIN 863. Dzięki nakręcanej, docieranej i pokrytej węglnikami spiekanymi przedłużce uzyskuje się podwojenie zakresu pomiarowego. Wewnętrzna tuleja skali ze skalami dla obu zakresów pomiarowych.

**Zalety:**

Bardzo duży zakres pomiarowy. Po wymianie przedłużki śruba mikrometryczna jest natychmiast gotowa do pomiarów. Nie jest potrzebny dodatkowy wzorzec nastawczy. Bezpośredni odczyt 1/100 mm na dużym bębnie skali.

**w dostawie::**

Mikrometr z 1 przedłużką. Bez wzorca nastawczego.

**wskazówka:**

Wersja do wymiaru 2000 mm dostępna na zamówienie.

Wykonania specjalne na zamówienie.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 10 µm

Ø wrzeciona: 10 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 50 mm

Ø bębenka pomiarowego: 24 mm  
masa: 6,2 kg

## Opis techniczny

podziałka bębenka pomiarowego	1/100 mm
masa	6,2 kg
zakres pomiarowy	900 - 1000 mm
Ø wrzeciona	10 mm
Ø bębenka pomiarowego	24 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	50 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	S3
granica błędu	10 µm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 900-1M mm	011210 900-1M
Znakowanie opis laserowy	018940