

**HOLEX®****Mikrometry zewnętrzne z podziałką 100-częściową, zakres pomiarowy: 50-75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:****Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.

**w dostawie::**

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

Ø bębena pomiarowego: 30 mm

**Opis techniczny**

Ø bębena pomiarowego	30 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	8 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm

podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

### Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja DAkKS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

### Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------