

HOLEX®**DNMG 110404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250802 HBX130
GTIN	4045197822369
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 110404 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBX130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
liczba wymian	4
Łamacz wiórów	MM

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,