

Garant**Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206266 3
GTIN	4045197860613
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Tolerancja: promień ostrzy $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce **w warunkach HPC / HSC.**

Za pomocą specjalnych strategii frezowania **możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.**

wskazówka:

Produkt następczy do nr 206272.

Możliwość ostrzenia narzędzi.

Opis techniczny

promień programowany	0,3 mm
wymiar $a_{p \text{ maks.}}$ wierszy	0,2 mm
Liczba zębów Z	2
Ø szyjki D_1	2,7 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
długość całkowita L	54 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,056 mm
długość ostrzy L_c	1,5 mm

wysięg L ₁ z szyjką	15 mm
Kąt ustawienia κ	9 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h9
Kąt linii śrubowej	15 stopni
kierunek dosuwu	poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frez torusowy czołowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	155 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	145 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

przyłocze
Usługi

nadaje się warunkowo

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB