

Garant**Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206267 8
GTIN	4045197860736
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Tolerancja: promień ostrzy $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce **w warunkach HPC / HSC**.

Za pomocą specjalnych strategii frezowania **możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania. wskazówka:**

Produkt następczy do nr 206274.

Możliwość ostrzenia narzędzi.

Opis techniczny

długość ostrzy L_c	4,8 mm
Liczba zębów Z	4
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,127 mm
Ø ostrzy D_c	8 mm
promień programowany	1,5 mm
Ø szyjki D_1	7 mm
wysięg L_1 z szyjką	40 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
długość całkowita L	100 mm

wymiar $a_{p\text{ maks.}}$ wierszy	0,5 mm
Kąt ustawienia κ	15 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
Norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h9
Kąt linii śrubowej	15 stopni
kierunek dosuwu	poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frez torusowy czołowy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	125 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	115 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

przyłacze
Usługi

nadaje się warunkowo

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB