




## Kamienie teowe precyzyjne, odsadzone, szlifowane, wymiar rowka b1 maszyny: 18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375365 18
GTIN	4020772071592
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równoległe do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

#### Zastosowanie:

**Kamienie teowe są wkręcane parami do znormalizowanych rowków przyrządów o szer. 20 mm.** Zmiana wpustów umożliwia stosowanie jednego przyrządu na **stołach różnych obrabiarek, posiadających rowki teowe o różnej szerokości.**

#### Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

#### Klasa dokładności:

**Wymiar b o tolerancji h6.**

#### wskazówka:

**Wielk. 20** zob. nr 375370.

wymiar rowka b<sub>2</sub> przyrządu: 20 mm

do śrub DIN 84, DIN 912: M6×16

długość: 25 mm

wysokość H: 10 mm

### Opis techniczny

do śrub DIN 84, DIN 912	M6×16
wymiar rowka b <sub>1</sub> maszyny	18 mm
wymiar rowka b <sub>2</sub> przyrządu	20 mm
długość	25 mm
wysokość H	10 mm
typ	6322A