

Garant**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / Zeff: 50/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.

Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu z powodu optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 3

Liczba płytek skrawających: 12

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$: 47 mm

długość całkowita L_{ges} : 70 mm

Ø otworu uchwytu: 27 mm

śruby mocujące: 219882 (15IP; 3,0 Nm)

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.. 130708
śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)
długość całkowita L_{ges}	70 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	47 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
Liczba płytek skrawających	12
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt.	219882
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0