

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	259031 23
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
długość główki L ₁	34 mm
śruba do płytki podporowej	259025 7
Wielkość chwytu	32 mm
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 3232P16
długość całkowita L	170 mm
łapki zaciskowej	259038 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 23	259031 23
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 7	259025 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500