

**Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375360 M10
GTIN	4020772081997
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

**Zastosowanie:**

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.  
Kompensacja kątowna do 3° przy użyciu kompletu

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu  $d_2$ : 12 mm

Ø zewn.  $d_5$ : 30 mm

grubość  $h_4$ : 5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu $d_2$	12 mm
grubość $h_4$	5 mm
Ø zewn. $d_5$	30 mm
do gwintu	M10
typ	6319G

