


Garant

Wielopunktowa szyna mocująca 80, długość prowadnicy: 600mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360080 600
GTIN	4045197481412
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

- wszystkie powierzchnie funkcyjne precyzyjnie szlifowane, dokładność sparowania 0,03 mm
- szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo
- kompaktowa konstrukcja modułowa, duże siły mocowania do 20 kN, Maksymalny moment dociągający 25 Nm
- otwory mocujące dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT (wymiar 200 mm) seryjny lub możliwy do zastosowania na płytach mocujących / podziałowych i za pomocą łap mocujących
- liniał na powierzchni szyny podstawowej umożliwia szybkie i powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej
- łatwe mocowanie z użyciem klucza dynamometrycznego.

Zastosowanie:

- Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbkowych
- Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360084 do 360096.
Klucz dynamometryczny nr 656050, wielk. 60, sworzień mocujący nr 360025, wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127

wskazówka:

Klucze dynamometryczne, zob. nr 656050 rozm. 25, sworznie mocujące nr 360025 rozm. 12M10.

Opis techniczny

długość L	600 mm
długość prowadnicy	600 mm
szerokość B	80 mm
wysokość H	35 mm
Rodzaj produktu	Szyna mocująca

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/360080-600>