

**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporową	259031 24
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 5
łapki zaciskowej	259038 5
śruba do płytki podporowej	259025 8
wielk. płytki	19 mm
kod ISO uchwytu	MCLNR/L 3232P19
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1906..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewy
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
łapka zaciskowa Typ 5	259038 5
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba do łapki zaciskowej Typ 5	259021 5
płytki podporowa Typ 24	259031 24
śruba do płytki podporowej Typ 8	259025 8
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600