

HOLEX®

Trzpienie tulejek z materiału ściernego szczelinowe, stożkowe, Ø chwytu 6 mm , największa Ø x długość główki: 29X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.

min. Ø: 22 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 21000 min⁻¹

Opis techniczny

długość główki	30 mm
Ø maks.	29 mm
min. Ø	22 mm
maksymalna prędkość obrotowa	21000 min ⁻¹
Ø główki	5 mm
opis kształtu	stożkowe
Ø chwytu	6 mm
materiał podłoża	elastyczny korpus gumowy

