

**Garant****Pilniki obrotowe Z9 – bardzo zgrubne (metale nieżelazne/Al), HM, Typ: AS0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt walcowy AS (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 16 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

oznaczenie uzębienia	Z9
Stopień wielkości uzębienia	bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al)
Kształt	AS0616
długość całkowita	50 mm

opis kształtu	Walec z uzębieniem czołowym
Ø główki	6 mm
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe