

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/15 mm kod ISO uchwytu: PDNNR/L 2020K15  
pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 12 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 35 mm

długość całkowita L: 125 mm

płytki podporowa: 259031 28

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
Dźwigienka	259015 8
płytki podporowa	259031 28
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 2020K15
wielk. płytki	15 mm
Wielkość uchwytu	20 mm

śrubado dźwigni	259018 7
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	63 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259120
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Dźwigienka	259020
płytką podporowa	259270
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytką podporowa Typ 28	259031 28
Dźwigienka Typ 8	259015 8
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2