

Garant
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/15 mm kod ISO uchwytu: PDNNR/L 2525M15
pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

Szerokość funkcjonalna L₄: 12 mm

długość główki L₁: 37 mm

długość całkowita L: 150 mm

płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
długość główki L ₁	37 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
śrubado dźwigni	259018 7
wielk. płytki	15 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Dźwigienka	259015 8
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
zestaw kołków sprężystych	259047 2
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 2525M15
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo

płytką podporowa	259031 28
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259120
Dźwigienka	259020
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytką podporowa	259270
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7
płytką podporowa Typ 28	259031 28
Dźwigienka Typ 8	259015 8
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2