

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
Wielkość chwytu	16 mm
płytką podporowa	259031 7
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 1616H11
wielk. płytki	11 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Dźwigienka	259015 7
pasująca wymienna płytką skrawającą	DN.. 1104..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	8 mm
długość całkowita L	100 mm
śrubado dźwigni	259018 6
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 7	259015 7
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 4	259044 4
płytkapodporowa Typ 7	259031 7
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500