

HOLEX®**Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi, zakres pomiarowy:
125-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,5. Bardzo przydatne do kontroli materiałów miękkich jak filc, guma itd.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,01 mm

równoległość powierzchni pomiarowych: 6 µm

Ø wrzeciona: 8 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

Ø końcówki talerzowej: 30 mm

Opis techniczny

skok wrzeciona	0,5 mm
----------------	--------

Ø końcówki talerzowej	30 mm
Ø wrzeciona	8 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	125 - 150 mm
równoległość powierzchni pomiarowych	6 µm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Znakowanie opis laserowy	018940