

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	PDNNR/L 2020K11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
wielk. płytki	11 mm
śrubado dźwigni	259018 6
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1104..
Dźwigienka	259015 7
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
płytki podporowa	259031 7
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 4	259044 4
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
płytką podporowa Typ 7	259031 7
Dźwigienka Typ 7	259015 7
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500