

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość całkowita L	125 mm
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
śrubado dźwigni	259018 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
Wielkość chwytu	20 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
płytki podporowa	259031 28
wielk. płytki	15 mm
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 2020K15
Dźwigienka	259015 8
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
płytki podporowa Typ 28	259031 28
Dźwigienka Typ 8	259015 8
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500