

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/15 mm kod ISO uchwytu: PDNNR/L 2525M15
pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L₄: 12 mm
długość główki L₁: 37 mm
długość całkowita L: 150 mm
płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
Dźwigienka	259015 8
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	15 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	37 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
płytki podporowa	259031 28
kod ISO uchwytu	PDNNR/L 2525M15
śrubado dźwigni	259018 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	63 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259120
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa	259270
Dźwigienka	259020
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7
Dźwigienka Typ 8	259015 8
płytki podporowa Typ 28	259031 28
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2