

Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251106 32/19 |
| GTIN | 4045197861962 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| wielk. płytki | 19 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 27 mm |
| Dźwigienka | 259015 13 |
| Wielkość chwytu | 32 mm |
| śrubado dźwigni | 259018 13 |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | SN.. 1906.. |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 5 |
| kod ISO uchwytu | PSB NR/L 3232P19 |
| płytki podporowa | 259031 38 |
| długość główki L ₁ | 39 mm |
| długość całkowita L | 170 mm |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 7 |
| norma | DIN ISO 5610 |
| rodzaj zastosowania | prawy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 75 stopni |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 4 mm | 674242 4 |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659957 500 |